

**Udarni aku-odvijač, Tip: GDS18V1000****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	074052 GDS18V1000
GTIN	4059952564586
Razred artikla	03B

Opis**Izvedba:**

Akumulatorski odvijač.

- **Desni/lijevi hod.**
- **Prikaz stanja napunjenosti baterije.**

Jaki 18V udarni odvijač/bušilica s **BITURBO** tehnologijom bez četkica za **najzahtjevnije** namjene zatezanja u metalu.

- **3 stupnja brzine / okretnog momenta za odličnu kontrolu broja okretaja i okretnog momenta.**

Dio isporuke:

Uključuje 2x Li-lonske baterije, punjač, L-BOXX.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske baterije i punjače možete pronaći pod brojevima 073851– 073867.

Tehnički opis

Pogonski profil prihvaća za alat	Vanjski četverokut
maksimalan Ø vijka (8,8 – 12,9)	M24
Pakiranje	Sustav kovčega (L-Boxx)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 18 V

Napon baterije	18 V
Težina	2,9 kg
Dimenzije prihvata za alat	1/2 col
Broj udaraca	0 - 2600 min ⁻¹
Broj sadržanih baterija	2
maskimalan okretni moment tvrdo	1000 Nm
tipična uporaba	Heavy Duty
Oznaka proizvođača	GDS18V-1000
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Kapacitet baterije	8 Ah
Vrsta baterije	Litij-ionska
maksimalne vibracije prema EN	13,5 m/s ²
maksimalni moment odvajanja	1600 Nm
Razine okretnog momenta	3
Vrsta proizvoda	Udarni vijak