

Stalak za trake za podizanje, tip: S



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	918620 S
GTIN	2050002064089
Razred artikla	97B

Opis

Izvedba:

Stalak od cjevastog čelika za odlaganje opreme za podizanje kao što su lanci, užad, trake za podizanje itd. S 2 poprečne grede podesive po visini i 12 pocinčanih i podesivih dvostrukih kuka za vješanje. Jednostavna demontaža i ponovna montaža za mobilnu upotrebu na gradilištima. Isporučuje se rastavljeno, jednostavna montaža s uputama.

Lakiranje:

Svijetlo sive boje RAL 7035 **praškasto lakirano.**

Napomena:

Dodatne podesive pocinčane dvostruke kuke možete pronaći pod br. 918623 vel. 6 na www.hoffmann-group.com.

Tehnički opis

maksimalna nosivost	1000 kg
relevantno za konfigurator	ne
Težina	91 kg
širina	1890 mm

Visina	1830 mm
Dubina	900 mm
Nosivost po kuki	75 kg
Broj kukica	12
Oznaka proizvođača	Stalak za zatezno remenje AG2000KS RAL7035
Vrsta proizvoda	Kolica s trakama za podizanje

Pribor

Dvostruka kuka 6 komada tip 6	918623 6
-------------------------------	----------