

**Udarni aku-odvijač, Tip: GDR18V200****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	074052 GDR18V200
GTIN	4059952596679
Razred artikla	03B

Opis**Izvedba:**

Akumulatorski odvijač.

· **Desni/lijevi hod.**

· **Prikaz stanja napunjenosti baterije.**

Kompaktni 18 V udarni odvijač / bušilica s prihvatom za bit nastavke od 1/4 cola.

· **Visoki okretni moment i velik broj udaraca (4000 min⁻¹) za brzi rad kod poslova zatezanja u metalu (do M16) i drvetu.**

· **Vrlo kratak dizajn za savršeno rukovanje čak i na najužim mjestima i iznad glave.**

Dio isporuke:

Uključuje 2x Li-lonske baterije, punjač, L-BOXX.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske baterije i punjače možete pronaći pod brojevima 073851– 073867.

Tehnički opis

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 18 V
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Oznaka proizvođača	GDR18V200

Dimenzije prihvata za alat	1/4 col
Broj sadržanih baterija	2
maksimalne vibracije prema EN	14 m/s ²
Napon baterije	18 V
Kapacitet baterije	4 Ah
Vrsta baterije	Litij-ionska
Broj udaraca	0 min ⁻¹
maskimalan okretni moment tvrdo	200 Nm
Težina	1,1 kg
tipična uporaba	Strong
Pogonski profil prihvata za alat	Unutarnji šesterokut
Pakiranje	Sistemski kofer (L-Boxx)
maksimalan Ø vijka (8,8 – 12,9)	M16
Razine okretnog momenta	1
maksimalni moment odvajanja	350 Nm
Vrsta proizvoda	Udarni vijak