

**Brusni disk (CER) Purple Grain Easy, Ø 125 mm, granulacija: 36****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	566357 36
GTIN	4027497150922
Razred artikla	53L

Opis**Izvedba:**

Brusni disk sa samooštrecim **keramičkim zrnima za brušenje (CER)** i integriranim potpornim tanjurom ojačanim staklenim vlaknima. **Agresivna svojstva brušenja** karakteristična za disk s vlaknima, u kombinaciji s **glatkim radom** i dugim radnim vijekom brusnog diska.

Upotreba:

Primjena na površinama i rubovima.

Tehnički opis

Ø bušenja	22,23 mm
Ø ploče	125 mm
Granulacija	36
Kratka oznaka brusnog sredstva	Keramika
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 125 mm
Nosivi disk	Potporni disk od staklene tkanine

optimalno za materijal	Čelik
optimalno za materijal	Čelik
preporučeni kut podešavanja	5-15 stupanj
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Brusni disk

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
suho	prikladno		