

**Udarni aku-odvijač, Tip: GDX18V210C****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	074052 GDX18V210C
GTIN	4059952587745
Razred artikla	03B

Opis**Izvedba:**

Akumulatorski odvijač.

- **Desni/lijevi hod.**
 - **Prikaz stanja napunjenosti baterije.**
- Snažni udarni odvijač / bušilica s 2 načina rada za metal i drvo i **Bluetooth povezivosti.**
- **Specijalni prihvat alata kombinacija je četverokutnog prihvata od 1/2 cola i šesterokutnog prihvata od 1/4 cola.**
 - **3-stupanjska funkcija PowerControl – za različite okretne momente pri različitim primjenama.**
 - **Daljnji parametri i vrste rada mogu se individualno podesiti preko Toolbox App aplikacije.**

Dio isporuke:

Uključuje 2x Li-lonske baterije, punjač, L-BOXX.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske baterije i punjače možete pronaći pod brojevima 073851– 073867.

Tehnički opis

Broj udaraca	0 - 4100 min ⁻¹
--------------	----------------------------

Dimenzije prihvata za alat	1/2 col
Dimenzije prihvata za alat	1/4 col
Kapacitet baterije	4 Ah
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Pakiranje	Sustav kovčega (L-Boxx)
tipična uporaba	Strong
Težina	1,2 kg
Napon baterije	18 V
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 18 V
Broj sadržanih baterija	2
maskimalan okretni moment tvrdo	210 Nm
maksimalan Ø vijka (8,8 – 12,9)	M16
Pogonski profil prihvata za alat	Unutarnji šesterokut, vanjski četverokut
maksimalne vibracije prema EN	9,8 m/s ²
Oznaka proizvođača	GDX18V210C
Vrsta baterije	Litij-ionska
Razine okretnog momenta	3
maksimalni moment odvajanja	370 Nm
Prihvat	Bluetooth prihvat
Vrsta proizvoda	Udarni vijak