

**Akumulatorski udarni odvijač bez baterije, Tip: GDX18V210C****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	074051 GDX18V210C
GTIN	4059952587721
Razred artikla	03B

Opis**Izvedba:**

Akumulatorski odvijač.

- **Desni/lijevi hod.**
 - **Prikaz stanja napunjenosti baterije.**
- Snažni udarni odvijač s 2 načina rada za metal i drvo. S **Bluetooth povezivosti.**
- **Specijalni prihvat alata kombinacija je četverokutnog prihvata od 1/2 cola i šesterokutnog prihvata od 1/4 cola.**
 - **3-stupanjska funkcija PowerControl – za različite okretne momente pri različitim primjenama.**
 - **Daljnji parametri i vrste rada mogu se individualno podesiti preko Toolbox App aplikacije.**

Dio isporuke:

Verzija bez baterije i bez punjača, uključuje L-BOXX.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske baterije i punjače možete pronaći br. 073851– 073867.

Tehnički opis

Dimenzije prihvata za alat	1/4 col
----------------------------	---------

Dimenzije prihvata za alat	1/2 col
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Pakiranje	Sustav kovčega (L-Boxx)
Broj udaraca	0 - 4100 min ⁻¹
tipična uporaba	Strong
Napon baterije	18 V
maskimalan okretni moment tvrdo	210 Nm
maksimalan Ø vijka (8,8 – 12,9)	M16
Oznaka proizvođača	GDX18V210C
Težina	1,2 kg
maksimalne vibracije prema EN	9,8 m/s ²
Pogonski profil prihvata za alat	Unutarnji šesterokut, vanjski četverokut
Vrsta baterije	Litij-ionska
Kapacitet baterije	4 Ah
Razine okretnog momenta	3
maksimalni moment odvajanja	370 Nm
Prihvat	Bluetooth prihvat
Vrsta proizvoda	Udarni odvijač