

**Akumulatorska bušilica-odvijač bez baterije, Tip: GSR18V150C****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	070246 GSR18V150C
GTIN	4059952523217
Razred artikla	03B

**Opis****Izvedba:**

- **Kompaktna, snažna aku bušilica-odvijač s hodom udesno/ulijevo.**
- **LED svjetlo za osvjetljavanje radnog područja prikaza stanja baterije.**
- **Višestupanjsko podešavanje okretnog momenta za precizne vijke.**
- **Elektronička regulacija broja okretaja za precizno bušenje i pričvršćivanje vijaka.**
- **Softgrip.**

Moguće dodatno opremanje modulom **Connectivity**.

**Dio isporuke:**

Uključujući L-BOXX i dodatnu dršku, **bez** baterije i punjača.

**Napomena:**

Prikladne zamjenske akumulatore, početne setove i punjače pronaći ćete pod br. 073851 i br. 073863– 073867.

**Tehnički opis**

Konstrukcija motora	Motor bez četkica
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 18 V
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm

Težina	2,1 kg
Prihvat	Bluetooth prihvat
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	150 mm
Raspon broja okretaja 2. brzina	0 - 2200 min <sup>-1</sup>
Oznaka proizvođača	GSR18V-150C
Broj sadržanih baterija	0
maskimalan mekani okretni moment	84 Nm
Napon baterije	18 V
maksimalne vibracije prema EN	2,5 m/s <sup>2</sup>
Vrsta baterije	Litij-ionska
maskimalan okretni moment tvrdo	150 Nm
Pakiranje	Sustav kovčega (L-Boxx)
Opskrba energijom	Mrežni pogon
tipična uporaba	Heavy Duty
Raspon broja okretaja 1. brzina	0 - 550 min <sup>-1</sup>
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	16 mm
Vrsta proizvoda	Bušilica-odvijač
USP1	18V
USP2	Motor bez četkica, s mekom drškom, bez baterije, u L-Boxxu