

**Akumulatorski fen za vrući zrak, Tip: GHG18V50****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	078334 GHG18V50
GTIN	4059952586694
Razred artikla	03B

Opis**Izvedba:**

Akumulatorski industrijski fen, 2 opcije za temperaturu (300 ° / 500 °)

- **Brzo zagrijavanje, u samo 6 sekundi do 300 °.**
- **LED svjetlo za osvjtljavanje radnog područja.**
- **Kompatibilan sa svim Bosch mlaznicama fena za vrući zrak s kabelom.**

Dio isporuke:

Bez baterije, bez punjača. Uklj. L-BOXX, reflektorsku mlaznicu i redukcijisku mlaznicu.

Napomena:

Odgovarajuće baterije, starter setove i punjače za Bosch 18V sustav možete pronaći pod br. 073851 – br. 073858 i br. 073863 – br. 073867.

Tehnički opis

Opskrba energijom	Mrežni pogon
Oznaka proizvođača	GHG18V-50
Broj sadržanih baterija	0
Težina	590 g

Temperatura zraka	300 - 500 °C
Protok volumena zraka	175 l/min
Vrsta baterije	Litij-ionska
Pakiranje	Sustav kovčega (L-Boxx)
Napon baterije	18 V
Broj stupnjeva temperature	2
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 18 V
Vrsta proizvoda	Fen za vrući zrak