

**Brusna traka Actirox AK890Y (CER), 75×2000 mm, granulacija: 36****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	558381 36
GTIN	4018875090541
Razred artikla	56V

Opis**Izvedba:**

Brusna traka **Actirox AK890Y** s geometrijski oblikovanim keramičkim brusnim zrnom **za najbolji i najagresivniji učinak**. Aktivni dodatni brusni sloj (**TOP SIZE**) osigurava hladno brušenje i odličan vijek trajanja. Izdržljiva poliesterska podloga u obliku ipsilona za primjenu na **stacionarnim brusilicama**.

Upotreba:

Za obradu svih čelika, posebno pogodno za **nehrđajući čelik i superlegure**.

Tehnički opis

Granulacija	36
Serijski broj	AK890Y
Sredstvo za brušenje	Keramičko zrno
Kratka oznaka brusnog sredstva	Keramika
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Širina brusne trake	75 mm
Duljina brusne trake	2000 mm
Atribut imena proizvoda	75×2000 mm
Vrsta proizvoda	Brusna traka

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno	35-40 m/s	
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	32-38 m/s	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	20-25 m/s	P
Čelik < 55 HRC	prikladno	32-38 m/s	H
Čelik < 60 HRC	prikladno	25-30 m/s	H
Čelik < 67 HRC	prikladno	20-25 m/s	H
INOX	prikladno	18-30 m/s	
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima	10-20 m/s	
GG(G)	prikladno	30-45 m/s	K
CuZn	prikladno	35-45 m/s	N
Uni	prikladno		
suho	prikladno		