

**Brusni disk Actirox AF 890 (CER), Ø 50,8 mm, Granulacija: 36****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 554001 36 |
| GTIN | 2050002067455 |
| Razred artikla | 56V |

Opis**Izvedba:**

Vrlo visok učinak brušenja i dugi vijek trajanja zahvaljujući samobrušućem keramičkom zrnu (CER).

Vrsta zrna: **100 % geometrijski oblikovano VSM keramičko zrno** s brusno aktivnim slojem (TOP SIZE).

Upotreba:

Primjenjivati zajedno s čvrstim potpornim tanjurom br. 554089.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Granulacija | 36 |
| Ø ploče | 50,8 mm |
| Serijski broj | Actirox |
| Sredstvo za brušenje | Keramičko zrno (CER) |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika |
| Atribut imena proizvoda | Ø 50,8 mm |
| maksimalan broj okretaja | 25000 min ⁻¹ |
| Vrsta proizvoda | Brusni disk |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|
| Aluminij Mg | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 55 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 60 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 67 HRC | prikladno | | |
| INOX | prikladno | | |
| Ti | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| GG(G) | prikladno | | |
| CuZn | prikladno | | |
| suho | prikladno | | |