



## Stereo mikroskop s podnožjem za svjetlo, Bez osvjetljenja, Tip: M50



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	491753 M50
GTIN	7630003572254
Razred artikla	49B

### Opis

#### Izvedba:

- **Modularni asortiman proizvoda, optimalno prilagođen primjeni mikroskopa.**
- **Optički sustav prilagođen na parfokal: Oštrina ostaje konstantna pri promjeni povećanja.**
- **Ergonomski dizajn.**
- **ESD dizajn izbjegava oštećenja od statičkih pražnjenja.**

Peterostupanjski izmjenjivač veličine: 6,3x; 10x; 16x; 25x; 40x.

#### Dio isporuke:

Nosači optike, zakrivljena binokularna tuba 45°, 2x okulari za nositelje naočala, objektiv akromatski 1.0x, stativ, pokrivač za zaštitu od prašine (antistatička).

Podnožje za osvjetljenje uklj. umetak za stol, crni/bijeli.

#### Dodatni pribor:

LED osvjetljenje br. 491755 i osvjetljenje prodirajućeg svjetla br. 491777 vel. BLI.

#### Napomena:

Obratite pažnju na opseg isporuke jer slike proizvoda mogu malo odstupati.

### Tehnički opis

Zumiranje	5:1
-----------	-----

Optički sustav	Greenough parfokal
Duljina pri fokusu	13,7 mm
Ø vidnog polja	5,75 - 36,5 mm
Povećavanje (x-puta)	6,3 - 40
Širina baze	278 mm
Okular	10×/23B
Radni razmak	89,6 mm
Serijski broj	M
Duljina baze	301 mm
Vrsta proizvoda	Stereomikroskop