



## Stereo mikroskop s podnožjem za svjetlo, Bez osvjetljenja, Tip: M80



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	491753 M80
GTIN	2050002078215
Razred artikla	49B

### Opis

#### Izvedba:

- **Modularni asortiman proizvoda, optimalno prilagođen primjeni mikroskopa.**
- **Optički sustav prilagođen na parfokal: Oštrina ostaje konstantna pri promjeni povećanja.**
- **Ergonomski dizajn.**
- **ESD dizajn izbjegava oštećenja od statičkih pražnjenja.**

Skaliranje: 8 podesivih pozicija za repetitivne zadatke. Osnovna ploča s Anti-Shock tehnologijom.

#### Dio isporuke:

Nosači optike, zakrivljena binokularna tuba 45°, 2x okulari za nositelje naočala, objektiv akromatski 1.0x, stativ, pokrivač za zaštitu od prašine (antistatička).

Podnožje za osvjetljenje uklj. umetak za stol, crni/bijeli.

#### Dodatni pribor:

LED osvjetljenje br. 491755 i osvjetljenje prodirajućeg svjetla br. 491777 vel. BLI.

#### Napomena:

Obratite pažnju na opseg isporuke jer slike proizvoda mogu malo odstupati.

### Tehnički opis

Duljina pri fokusu	13,7 mm
--------------------	---------

Ø vidnog polja	3,8 - 30,7 mm
Optički sustav	Greenough parfokal
Okular	10×/23B
Zumiranje	8:1
Povećavanje (x-puta)	7,5 - 60
Širina baze	278 mm
Seriya	M
Radni razmak	83,4 mm
Duljina baze	301 mm
Vrsta proizvoda	Stereomikroskop