



Stereo mikroskop s podnožjem za svjetlo, Bez osvjetljenja, Tip: M60



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	491753 M60
GTIN	2050002078208
Razred artikla	49B

Opis

Izvedba:

- **Modularni asortiman proizvoda, optimalno prilagođen primjeni mikroskopa.**
- **Optički sustav prilagođen na parfokal: Oštrina ostaje konstantna pri promjeni povećanja.**
- **Ergonomski dizajn.**
- **ESD dizajn izbjegava oštećenja od statičkih pražnjenja.**

Skaliranje: 7 podesivih pozicija za repetitivne zadatke.

Dio isporuke:

Nosači optike, zakrivljena binokularna tuba 45°, 2x okulari za nositelje naočala, objektiv akromatski 1.0x, stativ, pokrivač za zaštitu od prašine (antistatička).

Podnožje za osvjetljenje uklj. umetak za stol, crni/bijeli.

Dodatni pribor:

LED osvjetljenje br. 491755 i osvjetljenje prodirajućeg svjetla br. 491777 vel. BLI.

Napomena:

Obratite pažnju na opseg isporuke jer slike proizvoda mogu malo odstupati.

Tehnički opis

Duljina pri fokusu	13,7 mm
--------------------	---------

Ø vidnog polja	5,75 - 36,5 mm
Radni razmak	89,6 mm
Povećavanje (x-puta)	6,3 - 40
Zumiranje	6:1
Okular	10×/23B
Duljina baze	301 mm
Seriya	M
Optički sustav	Greenough parfokal
Širina baze	278 mm
Vrsta proizvoda	Stereomikroskop