



Stereo mikroskop sa zakretnim stativom, bez osvjetljenja, tip: M50



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	491754 M50
GTIN	2050002078222
Razred artikla	49B

Opis

Izvedba:

- **Modularna paleta proizvoda, a time i optimalna prilagodba mikroskopa za primjenu.**
- **Optički sustav prilagođen na parfokal: Oštrica ostaje konstantna kod promjene povećanja.**
- **Ergonomski dizajn.**
- **ESD izvedba izbjegava štetu uslijed statičkih pražnjenja.**

Peterostupanjski izmjenjivač veličine: 6,3x; 10x; 16x; 25x; 40x.

Dio isporuke:

Nosači optike, zakrivljena binokularna tuba 45°, 2x okulari za nositelje naočala, objektiv akromatski 1.0x, stativ, pokrivač za zaštitu od prašine (antistatička).

Zakretni stativ.

Dodatni pribor:

LED osvjetljenje br. 491755 i osvjetljenje prodirajućeg svjetla br. 491777 vel. BLI.

Napomena:

Obratite pažnju na opseg isporuke jer slike proizvoda mogu malo odstupati.

Tehnički opis

Duljina baze	260 mm
Duljina pri fokusu	13,7 mm
Radni razmak	89,6 mm
Optički sustav	Greenough parfokal
Povećavanje (x-puta)	6,3 - 40
Serija	M
Okular	10×/23B
Ø vidnog polja	5,75 - 36,5 mm
Zumiranje	5:1
Širina baze	220 mm
Vrsta proizvoda	Stereomikroskop