

**Garant****Produžetak VHM za držače glodačkih glava s navojnom drškom  $\varnothing d = 20$  mm,  
Navoj M  $\times$  L: M10X160****Podaci za narudžbu**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe  | 301364 M10X160 |
| GTIN           | 4062406785703  |
| Razred artikla | 31Z            |

**Opis****Izvedba:**

Produžetak od punog tvrdog metala s antivibracijskim svojstvima, tolerancija drške h6, dugačka i uska izvedba.

**Upotreba:**

Posebno prikladno za termoskupljajuće stezne držače. Savršena kombinacija standardnih čeličnih produžetaka i Densimet® produžetaka.

**Tehnički opis**

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Vanjski $\varnothing D$            | 17,8 mm                 |
| $\varnothing$ rupe $D_1$           | 10,5 mm                 |
| Korisna duljina $L_1$              | 100 mm                  |
| $\varnothing$ drške $d$            | 20 mm                   |
| Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$ | 160 mm                  |
| Navoj M                            | M10                     |
| Prihvat                            | $\varnothing d = 20$ mm |
| Unutarnje hlađenje                 | da                      |
| Vibracija                          | prigušeno               |
| Vrsta proizvoda                    | Produžetak              |

