

**Garant****Produžetak VHM za držače glodačkih glava s navojnom drškom  $\varnothing d = 25$  mm,  
Navoj M  $\times$  L: M12X196****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301366 M12X196
GTIN	4062406786021
Razred artikla	31Z

**Opis****Izvedba:**

Produžetak od punog tvrdog metala s antivibracijskim svojstvima, tolerancija drške h6, dugačka i uska izvedba.

**Upotreba:**

Posebno prikladno za termoskupljajuće stezne držače. Savršena kombinacija standardnih čeličnih produžetaka i Densimet® produžetaka.

**Tehnički opis**

$\varnothing$ rupe $D_1$	12,5 mm
$\varnothing$ drške $d$	25 mm
Navoj M	M12
Vanjski $\varnothing$ D	23 mm
Korisna duljina $L_1$	140 mm
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	196 mm
Prihvat	$\varnothing d = 25$ mm
Unutarnje hlađenje	da
Vibracija	prigušeno
Vrsta proizvoda	Produžetak

