

Garant**Produžetak VHM za držače glodačkih glava s navojnom drškom $\varnothing d = 16$ mm,
Navoj M \times L: M8X75****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301383 M8X75
GTIN	4062406786076
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

Produžetak od punog tvrdog metala s antivibracijskim svojstvima, tolerancija drške h6, dugačka i uska izvedba.

Upotreba:

Posebno prikladno za termoskupljajuće stezne držače. Savršena kombinacija standardnih čeličnih produžetaka i Densimet® produžetaka.

Tehnički opis

Navoj M	M8
Korisna duljina L_1	20 mm
\varnothing rupe D_1	8,5 mm
\varnothing drške d	16 mm
Vanjski \varnothing D	12,8 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	75 mm
Unutarnje hlađenje	da
Vibracija	prigušeno
Vrsta proizvoda	Produžetak

