

Garant

**Produžetak VHM za držače glodačkih glava s navojnom drškom $\varnothing d = 20$ mm,
Navoj M \times L: M10X100**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301384 M10X100
GTIN	4062406786120
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

Produžetak od punog tvrdog metala s antivibracijskim svojstvima, tolerancija drške h6, dugačka i uska izvedba.

Upotreba:

Posebno prikladno za termoskupljajuće stezne držače. Savršena kombinacija standardnih čeličnih produžetaka i Densimet® produžetaka.

Tehnički opis

\varnothing rupe D_1	10,5 mm
\varnothing drške d	20 mm
Navoj M	M10
Ukupna duljina L_{ukupno}	100 mm
Korisna duljina L_1	40 mm
Vanjski \varnothing D	15,4 mm
Unutarnje hlađenje	da
Vibracija	prigušeno
Vrsta proizvoda	Produžetak

