


Garant

Termoskupljajuća stezna glava s 4 rashladna kanala, niklana, SK 40 A = 120, Stezni Ø D1: 6mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302261 6
GTIN	4062406786205
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3 – 5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S utorom za RFID / Balluff čip.

Premium poniklana izvedba s 4 **rashladna kanala, koji se mogu zatvoriti**. Integrirano podešavanje duljine alata (duljina podešenja 10 mm).

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u toleranciji h6.
Prikladno za induktivne, kontaktne i stezne uređaje na vrući zrak.

Dio isporuke:

4 komada M3 vijaka za mlaznice.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostezni produžeci br. 302410 – 302419. Termostezni uređaji br. 354210 – 354450.

Tehnički opis

Provrt za rashladne kanale	s mogućnosti zaključavanja
Ø D ₂	21 mm
Stezni Ø D ₁	6 mm
Vanjski Ø D	27 mm

Duljina izboja A-dimenzija	120 mm
Prihvat	SK 40 A = 120
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava