

Garant

Termoskupljajuća stezna glava s 4 rashladna kanala, niklana, SK 40 A = 120, Stezni Ø D1: 16mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 302261 16 |
| GTIN | 4062406786946 |
| Razred artikla | 31A |

Opis

Izvedba:

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3 – 5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S utorom za RFID / Balluff čip.

Premium poniklana izvedba s 4 **rashladna kanala, koji se mogu zatvoriti**. Integrirano podešavanje duljine alata (duljina podešenja 10 mm).

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u toleranciji h6.
 Prikladno za induktivne, kontaktne i stezne uređaje na vrući zrak.

Dio isporuke:

4 komada M3 vijaka za mlaznice.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostezni produžeci br. 302410 – 302419. Termostezni uređaji br. 354210 – 354450.

Tehnički opis

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Stezni Ø D ₁ | 16 mm |
| Ø D ₂ | 27 mm |
| Provrt za rashladne kanale | s mogućnosti zaključavanja |
| Vanjski Ø D | 34 mm |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Duljina izboja A-dimenzija | 120 mm |
| Prihvat | SK 40 A = 120 |
| Norma prihvata | ISO 7388-1 |
| Oblik | ADB |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Točnost rotacije | ≤ 3 μm |
| Strategija rezanja | HPC |
| Strategija rezanja | HPC |
| Vrsta proizvoda | Termoskupljajuća stezna glava |