


**Garant****Termoskupljajuća stezna glava s 4 rashladna kanala, niklana, HSK-A 63  
A = 120, Stezni Ø D1: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308194 12
GTIN	4062406786991
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3 – 5 za tvrdi metal, od vel. 6 za HSS i HM.
- S rupom za RFID/Baluff čip.

Premium izvedba: Poniklana izvedba s 4 rashladna kanala, koji se mogu zatvoriti. Integrirano podešavanje duljine alata (duljina podešenja 10 mm).

**Upotreba:**

- Za stezanje glodala i svrdala s cilindričnom drškom tolerancije h6.
- Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

**Dio isporuke:**

Kod steznih glava s podešavanjem duljine uklj. vijak za podešavanje duljine (od steznog Ø D<sub>1</sub> 6 mm).

4 komada M3vijaka za mlaznice.

**Dodatni pribor:**

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, termostezni produžetak br. 302410 – 302416, uređaji za termostezanje br. 354210 – 354450, komplet za balansiranje vijaka br. 309906 180.

**Tehnički opis**

Provrt za rashladne kanale	s mogućnosti zaključavanja
Duljina izboja A-dimenzija	120 mm

Stezni $\varnothing D_1$	12 mm
$\varnothing D_2$	24 mm
Vanjski $\varnothing D$	32 mm
Prihvat	HSK-A 63 A = 120
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava