


**Garant**
**Termoskupljajuća stezna glava 3°, uska, HSK-A 100 A = 120, stezni Ø: 4mm**


## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	308322 4
GTIN	4062406787028
Razred artikla	31A

## Opis

### Izvedba:

- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- HSK dosjedne površine obrađene.
- Uski oblik konstrukcije (3° kontura).

Kvaliteta balansiranja 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. S RFID/Balluffchip rupom.

### Upotreba:

- **Osobito u izradi alata i kalupa.**
- **Za stezanje alata s drškom s tolerancijom h6.**

### Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880. Nasadni ključ br. 309890. Produžeci stezne glave br. 302410 vel. 12/3 i 12/4. Uređaji za termostezanje br. 354210 – 354450.

## Tehnički opis

Vanjski Ø D	20 mm
Duljina izboja A-dimenzija	120 mm
Ø D <sub>2</sub>	10 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	4 mm
Prihvat	HSK-A 100 A = 120
Norma prihvata	ISO 12164-1

Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava