

**Garant**

**Termoskupljajuća stezna glava, uska, duga 4°30', HSK-A 100 A = 120, Stezni Ø D1: 6mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308339 6
GTIN	4062406787073
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Vanjski nagib 4°30'.
- S RFID/Balluffchip rupom.
- HSK dosjedne površine obrađene.

**Upotreba:**

- Za rad na osobito teško dostupnim mjestima.
- Za stezanje alata s cilindričnom drškom u toleranciji h6.

**Dodatni pribor:**

Cijev rashladnog sredstva br. 309880, nasadni ključ br. 309890, produžeci za termoskupljajuću glavu br. 302410 vel. 12/3 i 12/4. Uređaji za termostezanje br. 354210 – 354450.

**Tehnički opis**

Ø D <sub>2</sub>	15 mm
Duljina izboja A-dimenzija	120 mm
Vanjski Ø D	30 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Prihvat	HSK-A 100 A = 120
Norma prihvata	ISO 12164-1

Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava