

FAHRION®
FAHREYONDI PROJEKCIOM
ER matica CENTRO P HDC, Tip HDC za ER: 32HDC

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	309657 32HDC
GTIN	2050002068797
Razred artikla	34F

Opis
Izvedba:

Mini = sve veličine s „M”, posebno uska izvedba.

Mini usko = sve veličine s „MS”, izuzetno tanka izvedba.

Konično = sve veličine s „C”.

standard = sve druge veličine.

S trapezoidnim finim navojem za velike sile stezanja. Posebno duga dvostruko vođenje za točno centriranje ER stezne matice. Stezna matica s kuglastim ležajem za veće stezne momente.

Odgovara:

FAHRION stezna glava za ER čahure CENTRO P i FAHRION stezna glava za ER čahure HDC.

Dodatni pribor:

Precizna ER stezna čahura br. 308981 – 308986, HP br. 309376 – 309378 i za

Ureznik stezna čahura br. 309414; 309418, ključ s koturom HDC br. 309754; 309756.

Napomena:

Sustav FAHRION ER matice tip CP i brtvene pločice HP nisu prilagođeni drugim sustavima!

FAHRION ER matica CENTRO P HDC nije prikladna za standardnu steznu glavu za ER čahure CENTRO P.

Stezni raspon: 2 - 20 mm

Ukupna duljina: 27 mm

Vanjski Ø D: 53 mm

maksimalni stezni moment: 180 Nm

Navoji: Tr42×1

Tehnički opis

Stezni raspon	2 - 20 mm
Vanjski Ø D	53 mm
maksimalni stezni moment	180 Nm
Ukupna duljina	27 mm
Navoji	Tr42×1
Vrsta proizvoda	Stezna matica