



simturn AX Center Line Izmjenjivi nož za tokarenje, desni CBN, L₂ = 20,3 mm, Ø D_{min}: 3,2mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	270527 3,2
GTIN	2050002064966
Razred artikla	24V

Opis

Izvedba:

Rezni materijal: CBN8

Tehnički opis

f	1,95 mm
Unutarnje hlađenje	ne
Ø D	4 mm
maksimalna dubina reza ap maks	0,16 mm
Radijus R	0,15 mm
Oznaka proizvođača	AHC2CBN8
Duljina mjerenja	20,3 mm
Atribut imena proizvoda	L ₂ = 20,3 mm
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 67 HRC	prikladno		
kontinuirano	prikladno		

mokro minimalno	prikladno
suho	prikladno
Zrak	prikladno