

Garant GRIDLINE

ESD radionička kolica, 20×16G, Broj ladica: 6**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	971750 6
GTIN	4062406783846
Razred artikla	9GD

Opis**Izvedba:**

ESD radionička kolica, u skladu s DIN EN 61340-5-1. Pretinac za odlaganje od vodljivog čeličnog lima presvučenog prahom i dodatni vodljivi pretinac za odlaganje za sitnice i držačem od poliamida, otporan na ogrebotine i nježan prema površinama. **Električno vodljivi kotačići** s po 2 okretna i fiksna kotačića s kugličnim ležajem, s oblogom koja ne ostavlja tragove, minimalnim otporom pri kotrljanju, niskom razinom buke tijekom vožnje i sa zaštitom od namatanja končića oko osovine. Zakretni kotačići s kočnicom za kotač i glavu kotača. Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica.

S centralnim zaključavanjem zahvaljujući cilindričnoj bravi sa zatikom.

Upotreba:

Prikladno za korištenje u EPA s vodljivim podovima. Uzemljenje je preko kotačića, poseban priključak za uzemljenje nije potreban. Svi plastični dijelovi su vodljivi kako bi spriječili površinsko punjenje.

Standard:

DIN EN 61340-5-1.

Lakiranje:

Svijetlo siva slično RAL 7035 **ESD prevlačenje prahom.**

Tehnički opis

Dubina	500 mm
Korisna širina ladica u G	20
Korisna površina ladice u G	20×16
Korisna dubina ladica	400 mm
Visina	1000 mm
Težina	71 kg
Korisna širina ladica	500 mm
Korisna dubina ladica u G	16
širina	800 mm
Broj ladica	6
Prednja visina ladica	200 mm
Prednja visina ladica	200 mm
Prednja visina ladica	75 mm
Prednja visina ladica	125 mm
Prednja visina ladica	75 mm
Prednja visina ladica	75 mm
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni
Nosivost ladice/izvlačne police	40 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	20×16G
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Vrsta proizvoda	Radionička kolica