

**Suhi usisavač, oznaka proizvođača: VHS120CB****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	078558 VHS120CB
GTIN	5711145403940
Razred artikla	07D

Opis**Izvedba:**

Kvalitetni, izrazito dugovječni Nilfisk CFM „Grey Line“ industrijski usisavači.

Funkcija:

IP44: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela od $\varnothing > 1$ mm, ali alate i žice treba držati podalje.

Napomena:

Odgovarajući pribor pronaći ćete pod 078551-078552.

Tehnički opis

Obujam spremnika	37 l
Mrežni napon	230 V
Prekidač za uključivanje/isključivanje	da
Nazivna širina priključka	50 mm
širina	570 mm
Filtarski sustav	zvjezdasti filter

Opskrba energijom	Mrežni pogon
Duljina	560 mm
Razred prašine - usisavač	M
Čišćenje filtra	ručni filter
Težina	38 kg
Radna buka	74 dB(A)
Prihvat snaga	2000 W
IP-klasa zaštite	IP 44
Visina	1015 mm
Vrsta filtara	poliesterski filter
Mrežna frekvencija	50 Hz
Vrsta proizvoda	Mokri i suhi usisavač