



Hidraulični asortimani, Tip: ECO



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	086052 ECO
GTIN	7391390487889
Razred artikla	08Y

Opis

Izvedba:

Gotovi hidraulički rasponi u radnom području od 700 bara sa svim potrebnim komponentama za spajanje na uobičajene jednostruke i dvodjelne hidraulične cilindre.

- **2-stupanjska ručna pumpa od 1,0 litre za brz napredak u radu.**
- **100 % tlačno ispitana crijeva za maksimalni tlak od 720 bara, proizvedena prema ISO 22384.**
- **Standardno dolazi s CEJN CIS sustavom identifikacije crijeva za maksimalnu sigurnost.**
- **3/8 cola NPT priključni navoj, spojni sustav prema ISO 14540. Kompatibilnost s više od 80 % hidrauličnih sustava dostupnih na tržištu.**
- **Sve komponente se mogu pojedinačno naručiti.**

Početni set sa svim potrebnim osnovnim komponentama.

Dio isporuke:

Hidraulična pumpa, komplet crijeva, priključna nazuvica, **bez punjenja ulja.**

Napomena:

Hidrauličke pumpe prije uporabe moraju biti napunjene hidrauličkim uljem. Preporučuje se korištenje ulja sukladnog s ISO VG 15 ili ISO VG 22.

Tehnički opis

Hidraulički priključak	3/8 NPT col
Radni tlak	700 bar

Broj pritisnih stupnjeva	2
Koristan volumen spremnika	1000 ml
Duljina crijeva	2 m
Vrsta proizvoda	Hidraulični asortiman