



## Hidraulični asortimani, Tip: PRO



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	086053 PRO
GTIN	7391390484079
Razred artikla	08Y

### Opis

#### Izvedba:

Gotovi hidraulički rasponi u radnom području od 700 bara sa svim potrebnim komponentama za spajanje na uobičajene jednostruke i dvodjelne hidraulične cilindre.

- **2-stupanjska ručna pumpa od 1,0 litre za brz napredak u radu.**
- **100 % tlačno ispitana crijeva za maksimalni tlak od 720 bara, proizvedena prema ISO 22384.**
- **Standardno dolazi s CEJN CIS sustavom identifikacije crijeva za maksimalnu sigurnost.**
- **3/8 cola NPT priključni navoj, spojni sustav prema ISO 14540. Kompatibilnost s više od 80 % hidrauličnih sustava dostupnih na tržištu.**
- **Sve komponente se mogu pojedinačno naručiti.**

Profesionalni set s dodatnim komponentama za učinkovit i brz napredak u radu.

- **Komplet crijeva sa spojnicom i priključkom za brzo spajanje i odvajanje komponenti.**
- **Manometar za praćenje tlaka.**
- **Čvrsti ABS kofer s umetkom od pjene za sigurno skladištenje i jednostavan transport do mjesta korištenja.**

#### Dio isporuke:

Hidraulička pumpa, komplet crijeva s nastavkom i spojkom, manometar, priključni blok, spojnica za stranu cilindra, čvrst transportni kofer, **bez punjenja ulja.**

#### Napomena:

Hidrauličke pumpe prije uporabe moraju biti napunjene hidrauličkim uljem. Preporučuje se korištenje ulja sukladnog s ISO VG 15 ili ISO VG 22.

## Tehnički opis

Broj pritisnih stupnjeva	2
Koristan volumen spremnika	1000 ml
Radni tlak	700 bar
Hidraulički priključak	3/8 NPT col
Duljina crijeva	2 m
Pakiranje	Transportni kovčeg
Vrsta proizvoda	Hidraulični asortiman