

ELTEN**Niske cipele, crne/crvene HANNAH XXTL low ESD, S3, EU veličina cipela: 42**

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 092747 42 |
| GTIN | 4030839354193 |
| Razred artikla | 09P |

Opis

Izvedba:

Ženska zaštitna cipela HANNAH XXTL Low.

- **Hidrofobirano gornjište od mikrovlakna i materijala.**
- **Prozračno tekstilno punjenje.**
- **Podstavljeni jezik.**
- **Uložak za cipele na čitavoj površini ESD PRO Lady X.**
- **PU/PU potplat WELLMAXX TRAINERS LADY, protuklizni.**
- **Jezgra potplata od Infinergy® BASF za ublažavanje udarca po cijeloj površini.**
- **Oprema bez kože.**
- **ESD oprema.**

Standard:

EN ISO 20435:2011 S3 SRC.

Svojstva đona: Rebound potplat

Razred zaštite: S3

Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Čelik

Zaštita od probijanja: Tekstil

Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191

Tehnički opis

| | |
|-------------------|----|
| EU veličina obuće | 42 |
|-------------------|----|

| | |
|--|---|
| Zaštita od probijanja | Tekstil |
| Razred zaštite | S3 |
| Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju | Čelik |
| Spol | Žene |
| Standard | Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191 |
| elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD |
| Svojstva đona | Rebound potplat |
| Vrsta proizvoda | Zaštitna cipela |