

**ELTEN****Niske cipele, crne/crvene HANNAH XXTL low ESD, S3, EU veličina cipela: 40**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	092747 40
GTIN	4030839354179
Razred artikla	09P

## Opis

### Izvedba:

Ženska zaštitna cipela HANNAH XXTL Low.

- **Hidrofobirano gornjište od mikrovlakna i materijala.**
- **Prozračno tekstilno punjenje.**
- **Podstavljeni jezik.**
- **Uložak za cipele na čitavoj površini ESD PRO Lady X.**
- **PU/PU potplat WELLMAXX TRAINERS LADY, protuklizni.**
- **Jezgra potplata od Infinergy® BASF za ublažavanje udarca po cijeloj površini.**
- **Oprema bez kože.**
- **ESD oprema.**

### Standard:

EN ISO 20435:2011 S3 SRC.

Svojstva đona: Rebound potplat

Razred zaštite: S3

Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Čelik

Zaštita od probijanja: Tekstil

Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191

## Tehnički opis

Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju	Čelik
--	-------

Razred zaštite	S3
Zaštita od probijanja	Tekstil
Spol	Žene
Standard	Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
EU veličina obuće	40
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Svojstva đona	Rebound potplat
Vrsta proizvoda	Zaštitna cipela