

ELTEN**Niske cipele, crne/crvene HANNAH XXTL low ESD, S3, EU veličina cipela: 36**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	092747 36
GTIN	4030839354131
Razred artikla	09P

Opis

Izvedba:

Ženska zaštitna cipela HANNAH XXTL Low.

- **Hidrofobirano gornjište od mikrovlakna i materijala.**
- **Prozračno tekstilno punjenje.**
- **Podstavljeni jezik.**
- **Uložak za cipele na čitavoj površini ESD PRO Lady X.**
- **PU/PU potplat WELLMAXX TRAINERS LADY, protuklizni.**
- **Jezgra potplata od Infinergy® BASF za ublažavanje udarca po cijeloj površini.**
- **Oprema bez kože.**
- **ESD oprema.**

Standard:

EN ISO 20435:2011 S3 SRC.

Svojstva đona: Rebound potplat

Razred zaštite: S3

Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Čelik

Zaštita od probijanja: Tekstil

Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191

Tehnički opis

Razred zaštite	S3
----------------	----

Standard	Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju	Čelik
Zaštita od probijanja	Tekstil
EU veličina obuće	36
Spol	Žene
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Svojstva đona	Rebound potplat
Vrsta proizvoda	Zaštitna cipela