

uvex**Par rukavica uvex 60090, veličina rukavice: 10**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094294 10
GTIN	4048612085974
Razred artikla	04W

Opis

Izvedba:

uvex rukavica sa zaštitom od porezotina, tehnologija 18-Gauge, izrađene patentiranom tehnologijom **Bamboo TwinFlex®**. Sastoji se od 45 % recikliranog poliamida i bambusove viskoze. Posebno udobne zahvaljujući dobroj prozračnosti i **prilagodljivom kroju**. Produženi vijek trajanja zahvaljujući **visokoj otpornosti na habanje** i ojačanom pregibu palca.

Primjena: Prikladne za suha i blago vlažna radna okruženja.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Prema EN 407, model je prikladan za kontaktnu toplinu do +100 °C.

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Veličina rukavice	10
Funkcija rukavice	Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir
Funkcija rukavice	Certifikat za prehrambene namirnice

Tehnologija pletenja	18G
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X41D
EN 407	X1XXXX
Materijal nosača	Bambus-viskoza, HPPE, čelik, PA, elasthan
Prevlaka	Aqua-Polymer Xtra Grip pjena
Područje primjene	Svestranost
Boja	zeleno
Standard	EN 407
Kontaktna vrućina do	100 °C
Primjena	višekratno
Razred zaštite od porezotina	D
Vrsta proizvoda	Rukavice za zaštitu od posjekotina