

uvex**Par rukavica uvex 60090, veličina rukavice: 7**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094294 7
GTIN	4048612085639
Razred artikla	04W

Opis

Izvedba:

uvex rukavica sa zaštitom od porezotina, tehnologija 18-Gauge, izrađene patentiranom tehnologijom **Bamboo TwinFlex®**. Sastoji se od 45 % recikliranog poliamida i bambusove viskoze. Posebno udobne zahvaljujući dobroj prozračnosti i **prilagodljivom kroju**. Produženi vijek trajanja zahvaljujući **visokoj otpornosti na habanje** i ojačanom pregibu palca.

Primjena: Prikladne za suha i blago vlažna radna okruženja.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Prema EN 407, model je prikladan za kontaktnu toplinu do +100 °C.

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Veličina rukavice	7
Funkcija rukavice	Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir
Funkcija rukavice	Certifikat za prehrambene namirnice

Tehnologija pletenja	18G
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X41D
EN 407	X1XXXX
Materijal nosača	Bambus-viskoza, HPPE, čelik, PA, elastan
Prevlaka	Aqua-Polymer Xtra Grip pjena
Područje primjene	Svestranost
Boja	zeleno
Standard	EN 407
Kontaktna vrućina do	100 °C
Primjena	višekratno
Razred zaštite od porezotina	D
Vrsta proizvoda	Rukavice za zaštitu od posjekotina