

**Precizni mjerni sat zaštićen od udarca, mjerno područje / Ø kućišta: 10/58mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	432140 10/58
GTIN	7630041109900
Razred artikla	45A

**Opis****Izvedba:**

Dimenzije sukladno DIN EN ISO 463, izdanje lipanj 2006. Precizni mjerni satovi **zaštićeni od udaraca**. Stezna drška Ø 8 mm h6, kaljena i brušena. Brojčanik se pomoću vanjskog prstena može okrenuti tako da kazaljka bude na nuli. Vanjski prsten s 2 namjestive oznake tolerancije. Središnja kazaljka za očitavanje 1/100-mm, manja kazaljka sporedne skale za očitavanje 1-mm.

**Dodatni pribor:**

Posebno ticalo br. 434900; 434910; 434915.

**Tehnički opis**

Ø stezne drške h6	8 mm
Mjerno područje	0 - 10 mm
Kalibriranje	C1
Snaga mjerenja	0,56 - 0,84 N
Očitavanje po okretu kazaljke	1 mm
Vrijednost skale	0,01 mm

Očitavanje	1/101 mm
Ø kućišta	58 mm
Standard	DIN 878
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja)	15 µm
Okretni brojčanik	da
namjestive oznake tolerancije	da
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

## Usluge

DAkKS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm	023010 12,5
KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 10 mm	023000 10