



Precizni mjerni sat IP67, zaštićen od udara, mjerno područje / Ø kućišta: 10/61,5mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe | 432230 10/61,5 |
| GTIN | 7630041151787 |
| Razred artikla | 45A |

Opis

Izvedba:

Precizni mjerni satovi s zaštitom od udara, **zaštićeni od prskanja vode, ulja i prljavštine**. Mjerno ticalo je zabrtvljeno gumicom odozdo, zabrtvljeno zaštitnim tuljkom odozgo. Pozadina zabrtvljena, satno staklo i vanjski prsten su tijesno pričvršćeni. Stezna drška Ø 8 mm h6.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dodatni pribor:

Posebno ticalo br. 434900; 434910; 434915.

Tehnički opis

| | |
|-------------------------------|---------|
| Standard | DIN 878 |
| Očitavanje po okretu kazaljke | 1 mm |
| Vrijednost skale | 0,01 mm |
| Ø stezne drške h6 | 8 mm |

| | |
|---|-----------------|
| IP-klasa zaštite | IP 67 |
| Ø kućišta | 61,5 mm |
| Kalibriranje | C1 |
| Snaga mjerenja | 1,04 - 1,56 N |
| Očitavanje | 1/101 mm |
| Mjerno područje | 0 - 10 mm |
| Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja) | 15 µm |
| Mjerna tehnika | analogno |
| Pakiranje | stabilna kutija |
| Vrsta proizvoda | Mjerni sat |

Usluge

| | |
|--|-------------|
| DAkKS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm | 023010 12,5 |
| KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 10 mm | 023000 10 |