



Mali mjerni sat IP67, zaštićen od udarca, mjerno područje / Ø kućišta: 5/40



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	432670 5/40
GTIN	7630041151794
Razred artikla	45A

Opis

Izvedba:

Dimenzije sukladno DIN EN ISO 463, izdanje lipanj 2006. Precizni mali mjerni satovi sa čvrstim metalnim kućištima, Ø stezne drške 8 mm h6, kaljen i brušen. Brojčanik se pomoću vanjskog prstena može okrenuti tako da kazaljka bude na nuli. Žuti brojčanik za bolje čitanje.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dodatni pribor:

Posebno ticalo br. 434900; 434910; 434915.

Tehnički opis

Snaga mjerenja	0,63 - 0,77 N
Očitavanje po okretu kazaljke	0,5 mm
IP-klasa zaštite	IP 67
Ø stezne drške h6	8 mm
Mjerno područje	0 - 5 mm

Vrijednost skale	0,01 mm
Kalibriranje	C1
Ø kućišta	40 mm
Okretni brojčanik	da
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

Usluge

KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 10 mm	023000 10
--	-----------