



## Precizni mjerni sat zaštićen od udaraca, mjerno područje / Ø kućišta: 1/44,5mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	433407 1/44,5
GTIN	7630041151831
Razred artikla	45A

### Opis

#### Izvedba:

Stabilno kućište od mjedi, mat kromirano, s neslomljivim staklom za sat. Stezna drška Ø 8 mm h6, kaljena i brušena. Vrlo precizna izvedba. Važna mjesta mjernog mehanizma imaju **ležajeve od dragog kamena**. Središnja kazaljka **za očitavanje 1/1000 mm**. Brojčanik se pomoću vanjskog prstena može okrenuti tako da kazaljka bude na nuli. Skoro konstantna mjerna sila po cijelom mjernom području.

#### Dodatni pribor:

Posebno ticalo br. 434900; 434910; 434915.

### Tehnički opis

Vrijednost skale	0,001 mm
Mjerno područje	0 - 1 mm
Standard	Standard proizvođača
Ø kućišta	44,5 mm
Očitavanje po okretu kazaljke	0,2 mm

Kalibriranje	C2
Ø stezne drške h6	8 mm
Snaga mjerenja	0,8 - 1,2 N
Očitavanje	1/1001 mm
Okretni brojčanik	da
Mjerna tehnika	analogno
Materijal kućišta	Mjed
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

### Usluge

KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 maks. mjerni raspon 5 mm	023020 5
---	----------