




Mali mjerni sat zaštićen od udara, mjerno područje / Ø kućišta: 5/40



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	432570 5/40
GTIN	7630041109894
Razred artikla	45A

Opis

Izvedba:

Dimenzije sukladno DIN EN ISO 463, izdanje lipanj 2006. Precizni mali mjerni satovi sa čvrstim metalnim kućištima, Ø stezne drške 8 mm h6, kaljen i brušen. Brojčanik se pomoću vanjskog prstena može okrenuti tako da kazaljka bude na nuli. Žuti brojčanik za bolje čitanje.

Dodatni pribor:

Posebno ticalo br. 434900; 434910; 434915.

Pakiranje: stabilna kutija

Kalibriranje: C1

Vrijednost skale: 0,01 mm

Očitavanje po okretu kazaljke: 0,5 mm

Snaga mjerenja: 0,63 - 0,77 N

Tehnički opis

Očitavanje po okretu kazaljke	0,5 mm
Kalibriranje	C1
Vrijednost skale	0,01 mm
Mjerno područje	0 - 5 mm

Ø kućišta	40 mm
Ø stezne drške h6	8 mm
Snaga mjerenja	0,63 - 0,77 N
Okretni brojčanik	da
zaštićen od udaraca	da
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

Usluge

Kalibriranje Mjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 10 mm	023000 10
DAkKS kalibriranje Mjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 10 mm	023010 10
Označavanje laserska izrada natpisa tip	018940