



Sustavi za zaštitu dišnih puteva SwissAir, Tip: SWISS



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	097997 SWISS
GTIN	7640127615935
Razred artikla	09U

Opis

Izvedba:

Lagani TH3 sustav za zaštitu dišnih puteva kombinira učinkovitost, udobnost i performanse. Također se može fleksibilno koristiti za razne aktivnosti. Protok zraka je podesiv (100-130 l/min) i stupnjevito podesiv. Visina i temperatura mogu se sukladno tome kompenzirati automatskim mjerenjima. Uređaj je individualno podesiv po dužini i širini. Polumaska je izrađena od POM (termoplastična plastika) i tekstila otpornog na trganje i ima ventil za izdisanje sa silikonskom membranom. To osigurava neovisnu opskrbu zrakom. Izvješća o bateriji i filterima su akustična i vizualna.

Napajanje: punjivi litij-ionski akumulator, 3,6 V / 6,5 Ah, USB-C priključak.

Standard:

EN 12941 TH3

Dio isporuke:

SwissAir sustav za zaštitu dišnih puteva sastoji se od udobne polumaske, ventilatorske jedinice, priključaka za crijeva, remena za glavu i vrat, jedinice za nošenje na ramenu, upravljačke ploče i punjača uključujući optrel® ruksak.

Napomena:

SwissAir sustav za zaštitu dišnih puteva isporučuje se bez filtera. Ostali pribor i rezervni dijelovi: Polumaska br. 098224, poklopac kućišta br. 098225, zaštita od iskri br. 098226, baterija br. 098227, produžetak jedinice za nošenje br. 098228, zaštita br. 098229.

Tehnički opis

Vrsta baterije	Litij-ionska
Broj sadržanih baterija	1
Serija	SwissAir
Oznaka proizvođača	Swiss air sustav za zaštitu dišnih putova sa upravljačkom pločom
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Nazivni napon	3,6 V
Kapacitet baterije	6,5 Ah
Vrsta proizvoda	Ventilacijska jedinica ventilacijske zaštite za disanje

Pribor

PredfilterSwissAir tip PREFILTER	098223 PREFILTER
Filtar za česticeSwissAir tip FILTER	098222 FILTER