



Kliješta za krimpanje tuljaka na krajevima žica, za presjek vodova: 16mm²



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	729465 16
GTIN	4049002150746
Razred artikla	73T

Opis

Izvedba:

Čelično tijelo sa zglobnim prijenosom. Precizno postizanje definiranih sila zahvaljujući integriranoj prisilnoj blokadi.

Precizno **paralelno stezanje** s sinkrono pogonjenim steznim čeljustima. Odgovara DIN-normi za **šesterokutno krimpanje** = ušteda mjesta. Stezni oblik sukladno DIN 46228.

Kliješta brunirana, vilice kromirane.

Također za Twin tuljke za krajeve žica do 2×10 mm².

Tehnički opis

ukupna duljina	180 mm
za presjek vodova	0,08 - 16 mm ²
Površina	brunirano
Vrsta proizvoda	Kliješta za krimpanje