



## Kliješta za krimpavanje tuljaka na krajevima žica, za presjek vodova: 16mm<sup>2</sup>



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	729466 16
GTIN	4049002150753
Razred artikla	73T

### Opis

#### Izvedba:

Čelično tijelo sa zglobnim prijenosom. Precizno postizanje definiranih sila zahvaljujući integriranoj prisilnoj blokadi.

Precizno **paralelno stezanje** s sinkrono pogonjenim steznim čeljustima. Odgovara DIN-normi za **šesterokutno krimpavanje** = ušteda mjesta. Stezni oblik sukladno DIN 46228.

Kliješta kromirana, čeljusti polirane.

Također za Twin tuljke za krajeve žica do 2×10 mm<sup>2</sup>.

### Tehnički opis

ukupna duljina	180 mm
za presjek vodova	0,08 - 16 mm <sup>2</sup>
Površina	kromirano
Vrsta proizvoda	Kliješta za krimpavanje