



Višenamjenski alat za električare NexStrip®, Tip: 1



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	729501 1
GTIN	4003773088165
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Vrlo stabilno, lagano tijelo kliješta od plastike ojačane staklenim vlaknima s ergonomskom dvokomponentnom ručkom. Skidanje izolacije fleksibilnih i masivnih vodiča od 0,03 - 10 mm² (AWG 32 - 8). Optimalna prilagodba posebnim materijalima ili temperaturnim uvjetima finim podešavanjem.

Brzo, precizno kvadratno prešanje pojedinačnih tuljaka krajeva žica prema DIN 46228 dijelovima 1+4, od 0,25 – 4 mm². Samopodešavanje - omogućuje brzu promjenu između različitih veličina. S uzdužnim graničnikom i rezačem za žicu.

Prednost:

Rezanje i skidanje izolacije s kabela kao i **krimpanje** tuljaka na krajevima žica **jednim alatom**, ne troši se vrijeme na izmjenu alata.

Upotreba:

Za ožičenje elektroničkih uređaja kao što su SPS (upravljanje uz programabilnu pohranu) u kućnim instalacijama ili u mobilnim kućama.

Zamjenski dio:

Zamjenski nož dostupan je pod br. 728714 vel. 10 a uzdužni graničnik pod br. 728715 vel. 10.

Tehnički opis

za poprečni presjek vodiča (krimpanje)	0,25 - 4 mm ²
za poprečni presjek vodiča (rezanje i izoliranje)	0,03 - 10 mm ²

ukupna duljina	190 mm
Vrsta proizvoda	Kliješta za krimpanje

Pribor

Čeljusti za kliješta za skidanje izolacije za presjek vodova 10 mm ²	728714 10
Grafičnik duljine za kliješta za skidanje izolacije za presjek vodova 10 mm ²	728715 10