

**Dijamantna rezna ploča, Ø ploče: 76mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	563422 76
GTIN	4059952539874
Razred artikla	54B

Opis**Izvedba:**

Uske rezne ploča za uska područja primjene.
Sinteriran zatvoren dijamantni rub oštrice. Čisti rez.

Upotreba:

Za rezanje fine keramike, pločica i mramora.

Materijal:

Optimizirano za: fini kamen, mramor, pločice.

Odgovara:

Mala akumulatorska kutna brusilica br. 077100.

Tehnički opis

maksimalan broj okretaja	20150 min ⁻¹
za debljinu materijala	5,7 - 9,5 mm
Ø bušenja	10 mm
Širina vodilice	1,4 mm
Ø ploče	76 mm

Širina osnovnog lista	1,1 mm
Sredstvo za brušenje	Dijamant
Kratka oznaka brusnog sredstva	D
optimalno za materijal	Kamen
Opis oblika	ravni
preporučeni kut podešavanja	90 stupanj
Pogonski stroj	Ravna brusilica
Pogonski stroj	Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Rezna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Kamen	prikladno		