

**Rezna ploča od tvrdog metala, Ø ploče: 76mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	563423 76
GTIN	4059952567549
Razred artikla	54B

**Opis****Izvedba:**

Uske rezne ploča za uska područja primjene.  
Čelična ploča sa zalemljenim HM-granulatom na oštrici.

**Upotreba:**

Za rezanje drva, plastike, gipskartonskih ploča.

**Odgovara:**

**Mala akumulatorska kutna brusilica br. 077100.**

**Tehnički opis**

za debljinu materijala	3 - 5 mm
Širina vodilice	1,8 mm
maksimalan broj okretaja	20100 min <sup>-1</sup>
Ø ploče	76 mm
Ø bušenja	10 mm
Širina osnovnog lista	0,9 mm

Opis oblika	ravni
preporučeni kut podešavanja	Radijus stupanj
optimalno za materijal	Gipsane ploče
optimalno za materijal	Drvo
optimalno za materijal	plastika
Pogonski stroj	Kutna brusilica
Pogonski stroj	Ravna brusilica
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Rezna ploča

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Uni	prikladno		