

**Dijamantna rezna ploča STANDARD** Universal, Ø ploče: 230mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	569721 230
GTIN	9003173101100
Razred artikla	53T

Opis**Izvedba:**

Dijamantne ploče za rezanje za suho i mokro rezanje. Ø rezanja 22,23 mm.

- **Visokoučinkoviti rezni dijamant za kratko vrijeme rezanja.**
- **Krajnje dug vijek trajanja, manje promjena ploča.**
- **Postojani promjer, stoga uvijek puna dubina rezanja.**
- **Smanjeno trošenje rezne ploče, stoga i malo stvaranja prašine.**

Za svakodnevnu primjenu na svim građevinskim materijalima kao što su beton, opeka, prirodni kamen itd. Direktno sinterirana prevlaka, ojačan osnovni list (bez vibracija).

Upotreba:

Za rezanje svih uobičajenih građevinskih materijala poput betona (također armiranog), opeke, prirodnog kamena, pločica, keramike, čelika itd.

Napomena:

- **Dijamantni sloj tvornički prethodno naoštren. Obavezno paziti na smjer vrtnje!**
- **Druge dijamantne ploče za rezanje na upit.**

Tehnički opis

maksimalan broj okretaja	6600 min ⁻¹
--------------------------	------------------------

Ø bušenja	22,23 mm
brusna prevlaka, visina	9 mm
Ø ploče	230 mm
brusna prevlaka, širina	2,6 mm
Sredstvo za brušenje	Dijamant
Kratka oznaka brusnog sredstva	D
optimalno za materijal	Kamen
Oblik	41
Opis oblika	ravni
Pogonski stroj	Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Rezna ploča