

**DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC, bez prevlake, Ø f9 D1/R:
10/1,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	220307 10/1,5
GTIN	4034221141217
Razred artikla	26Y

Opis**Napomena:**

DUO-LOCK HAIMER MILL PowerSeries: Prvi izbor za primjene kod velikih isturenosti i nestabilnog stezanja. Za posebno miran rad s velikim isturenostima, po mogućnosti koristite VHM produžetke.

Tehnički opis

Ukupna duljina L	20 mm
Posmak f_z za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka	0,03 mm
Kutni radijus	1,5 mm
Rezna glava Ø D	10 mm
DUO-LOCK prihvat	DL10 mm
Duljina izboja L_1	15 mm
preporučeni stezni moment	20 Nm
Ø d_n	9,6 mm
Duljina ključa SW	8 mm
Tolerancija nazivnog Ø	f8
Broj oštrica Z	4

Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Tip	W
Podjela oštrica	nejednako
Kut spirale	37 stupanj
Svojstvo kuta spirale	nejednako
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba 0,5×D
Strategija rezanja	HPC
Unutarnje hlađenje	ne
Izvedba drške	s navojem
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno		

