

**DUO-LOCK cilindrični produžetak, čelik, kratki SAFE-LOCK, DUO-LOCK prihvat: DL20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	220370 DL20
GTIN	4034221150035
Razred artikla	26Y

**Opis****Izvedba:**

S oblogom za optimalno stezanje i otpuštanje.

**Tehnički opis**

Ukupna duljina	80 mm
Ø D <sub>2</sub>	19,3 mm
L <sub>2</sub>	10 mm
preporučeni okretni moment	80 Nm
Ø drške D <sub>s</sub>	20 mm
DUO-LOCK prihvat	DL20
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo