

**DUO-LOCK cilindrični produžetak, čelik, dugi Cilindrična drška, DUO-LOCK prihvat: DL16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	220374 DL16
GTIN	4034221149985
Razred artikla	26Y

Opis**Izvedba:**

S oblogom za optimalno stezanje i otpuštanje.

Tehnički opis

Ukupna duljina	160 mm
Ø D ₂	15,5 mm
L ₂	8 mm
Ø drške D _s	16 mm
preporučeni okretni moment	60 Nm
DUO-LOCK prihvat	DL16
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo