

**DUO-LOCK cilindrični produžetak, čelik, dugi Cilindrična drška, DUO-LOCK prihvat: DL10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	220374 DL10
GTIN	4034221149879
Razred artikla	26Y

Opis**Izvedba:**

S oblogom za optimalno stezanje i otpuštanje.

Tehnički opis

Ukupna duljina	100 mm
Ø D ₂	9,6 mm
L ₂	5 mm
Ø drške D _s	10 mm
preporučeni okretni moment	20 Nm
DUO-LOCK prihvat	DL10
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo